



# MASTER SON-T PIA Plus



## MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Høykvalitets høytrykk natriumlampe med PIA (Philips Integrert Antenne) teknologi

### Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	36 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Lysytelse	33 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,535
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,420
Korrelert fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	125 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Buelengde O (nom.)	64 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	264 W

Spenning (nom.)	109 V
Spenning (nom.)	109 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T46

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	15,1 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	15,1 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	257 kWh
EPREL-registreringsnummer	1436305


# MASTER SON-T PIA Plus

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017987615
Lokal kodebeskrivelse	3851257
Bestillingskode	928144709230
Materialenr. (12NC)	928144709230


Lokal bestillingskode	3851257
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500179876
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500182937

## Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

# MASTER SON-T PIA Plus

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

