



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Högtrycksnatriumljuskälla i tubformat utförande med klart ytterglas, högt ljusflöde och lång pålitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	36 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	55 900 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	137 lm/W
Färgåtergivningindex	-
Båglängd O (Nom)	83 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	408,0 W
Spänning (nom)	105 V
Spänning (nom)	105 V

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T46 [T 46 mm]


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	19,6 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	20 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	408 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

EPREL-registreringsnummer	473369
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017988315
Beskrivning av lokal kod	8346755
Beställningsnummer	928144809227


Materialnummer (12NC)	928144809227
Lokal kod	8346755
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500179883
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500182951

Måttskiss




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

