



SOX

SOX 35W BY22d 1SL/12

Lampada al sodio a bassa pressione


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	BY22D [BY22d]
Posizione di funzionamento	H110 [Pendente +/-110D o base rivolta verso l'alto (BU)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	18.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura del colore correlata	1800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	129 lm/W
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	37 W
Corrente lampada (Nom)	0,53 A
Tensione (Nom)	70 V
Tensione (Nom)	70 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T50 [T 50 mm]

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	43 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SOX 35W BY22d 1SL/12
Nome completo prodotto	SOX 35W BY22d 1SL/12
Full EOC	871150017973915
Codice d'ordine	17973915
Codice materiale (12NC)	928145500008
Codice locale	SOX35
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500179739
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500182678


SOX

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
SOX 35W BY22d 1SL/12	52 mm	311 mm

Durata



Life Expectancy Diagram - SOX 35W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SOX 35W BY22d 1SL/12

