



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12

Lampada al sodio a bassa pressione con efficacia migliorata

Warnings and safety

- Le lampade possono utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	BY22D [BY22d]
Posizione di funzionamento	P20 [Parallelo +/-20D o orizzontale (HOR)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	18.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura del colore correlata	1800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	164 lm/W
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36,0 W
Tensione (Nom)	120 V
Tensione (Nom)	120 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T50 [T 50 mm]

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	40 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12
Nome completo prodotto	MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017976015
Codice d'ordine	17976015
Codice materiale (12NC)	928145800008
Codice locale	SOXE36
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500179760
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500182739



MASTER SOX-E

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm



Fotometrie



Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12

MASTER SOX-E

