



SOX

SOX 180W BY22d 1SL/6


Niskoprężna lampa sodowa

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	BY22D [BY22d]
Pozycja robocza	P20 [Równoległe +/-20D lub Poziome (HOR)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	18 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	176 lm/W
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	180,0 W
Lamp Current (Nom)	0,78 A
Napięcie (Nom)	240 V
Napięcie (Nom)	240 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie


Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T65 [T 65 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	213 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SOX 180W BY22d 1SL/6
Pełna nazwa produktu	SOX 180W BY22d 1SL/6
Full EOC	871150017981410
Kod zamówienia	17981410
Materiał Nr (12NC)	928147500008
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500179814
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8711500600004

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
SOX 180W BY22d 1SL/6	66 mm	1120 mm

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - SOX 180W BY22d 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - SOX 180W BY22d 1SL/6

