



# MASTER SON PIA Plus



## MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile

### Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	30.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Flusso luminoso	5.750 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,54
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,42
Temperatura del colore correlata	1900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	-

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	71,5 W

Tensione (Nom)	92 V
Tensione (Nom)	92 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	SI

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Vetro rivestito
Forma lampadina	B70

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	16,3 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	16,3 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	72 kWh
Numero di registrazione EPREL	473371


# MASTER SON PIA Plus

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Nome completo prodotto	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Full EOC	871150020426430
Descrizione codice locale	SONPLUS70
Codice d'ordine	20426430


Codice materiale (12NC)	928150008835
Codice locale	SONPLUS70
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500204264
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8711500204271

## Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70 mm	152 mm

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

# MASTER SON PIA Plus

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

