



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

Högtrycksnatriumljuskälla med opaliserad äggformad ytterglob, starkt ljusflöde samt lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	30 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	5 750 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,54
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
Färgåtergivningsindex	-

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	71,5 W

Spänning (nom)	92 V
Spänning (nom)	92 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	B70 [B 70 mm]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	16,3 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	16,3 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	72 kWh
EPREL-registreringsnummer	473371


MASTER SON PIA Plus

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Fullständigt produktnamn	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
Full EOC	871150020426430
Beskrivning av lokal kod	8346224
Beställningsnummer	928150008835




Materialnummer (12NC)	928150008835
Lokal kod	8346224
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500204264
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8711500204271

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70 mm	152 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24


Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

MASTER SON PIA Plus

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24

