



SON



SON 70W/220 I E27 1CT/24

Høytrykk natriumdamp Lampe med utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd og innkapslet i en vakumfylt ytterkolbe

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	28 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Lysytelse	5 600 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,54
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korrelert fargetemperatur (nom)	1900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	78 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	71,5 W
Spenning (nom.)	90 V


Spenning (nom.)	90 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæreform	B70
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	16,3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	16,3 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	72 kWh
EPREL-registreringsnummer	473373

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	SON 70W/220 I E27 1CT/24
Fullstendig produktnavn	SON 70W/220 I E27 1CT/24

Full EOC	871150018186230
Lokal kodebeskrivelse	3851222
Bestillingskode	928150108828
Materialenr. (12NC)	928150108828
Lokal bestillingskode	3851222
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500181862
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8711500181879

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - SON 70W/220 I E27 1CT/24

Levetid



Life Expectancy Diagram - SON 70W/220 I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - SON 70W/220 I E27 1CT/24

SON

