



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Natriumlampe med høyt trykk med klar rørformet ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- HF-forkoblinger må samsvare med Philips' LDi-retningslinjer
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	40 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	11 550 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,535
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korrelet fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	110 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Buelengde O (nom.)	47 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	105 W
lyskildestrom (nom.)	1 150 mA
Spenning (nom.)	108 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T46 [T 46 mm]


Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	16,3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	16,3 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energiforbruk kWh/1000 t	103 kWh
EPREL-registreringsnummer	1557897
Produktdata	
Produktavn for bestilling	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Fullstendig produktavn	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Full EOC	872790092323000
Lokal kodebeskrivelse	3815240
Bestillingskode	92323000


Materialenr. (12NC)	928150219230
Lokal bestillingskode	3815240
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900923230
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900923247

Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

