



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, starkt ljusflöde och extra lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- HF-don måste uppfylla Philips LDI-riktlinjer
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	45 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	18 200 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0.535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0.42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118,51 lm/W
Färgåtergivningindex	-
Båglängd O (Nom)	61 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	154,0 W
Spänning (nom)	98 V
Spänning (nom)	98 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T46 [T 46 mm]


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	15,1 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	15,1 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	154 kWh
EPREL-registreringsnummer	473376
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Full EOC	872790092733700
Beskrivning av lokal kod	8346723
Beställningsnummer	928150319230


Materialnummer (12NC)	928150319230
Lokal kod	8346723
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900927337
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900927344

Måttskiss




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

