



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

### Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E40
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	45.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	33.700 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,535
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	132 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Bogenlänge O (Nom)	65 mm
--------------------	-------

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	255,0 W
Spannung (Nom)	99 V
Spannung (Nom)	99 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46 [T 46 mm]

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	E
Quecksilbergehalt (max.)	15,1 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15,1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	255 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473377

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Gesamt-Produktcode	872790092737500
Bestellcode	92737500
Material-Nr. (12NC)	928150419230
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900927375
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900927382

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

## Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

