



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Natriumlampe med høyt trykk med klar rørformet ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- HF-forkoblinger må samsvare med Philips' LDi-retningslinjer
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	45 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	33 700 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,535
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korrelet fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	132 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Buelengde O (nom.)	65 mm


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	255,0 W
Spenning (nom.)	99 V
Spenning (nom.)	99 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T46
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	15,1 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	15,1 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energiforbruk kWh/1000 t	255 kWh
EPREL-registreringsnummer	473377
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Full EOC	872790092737500
Lokal kodebeskrivelse	3815243
Bestillingskode	928150419230


Materialenr. (12NC)	928150419230
Lokal bestillingskode	3815243
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900927375
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900927382

Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

