



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra



## MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Natriumlampe med høyt trykk med klar rørformet ytre pære, høy effekt og lang pålitelig levetid

### Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- HF-forkoblinger må samsvare med Philips' LDi-retningslinjer
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	45 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	55 400 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,535
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korreletert fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	140 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Buelengde O (nom.)	83 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	397,0 W
Spenning (nom.)	98 V
Spenning (nom.)	98 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T46


Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	19,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	19,6 mg

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energiforbruk kWh/1000 t	397 kWh
EPREL-registreringsnummer	473378
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
Full EOC	872790092741200
Lokal kodebeskrivelse	3815244
Bestillingskode	928150519227


Materialenr. (12NC)	928150519227
Lokal bestillingskode	3815244
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900927412
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900927429

## Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

