



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra



## MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, starkt ljusflöde och extra lång och tillförlitlig livslängd

### Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- HF-don måste uppfylla Philips LDi-riktlinjer
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	45 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	55 400 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140 lm/W
Färgåtergivningindex	-
Båglängd O (Nom)	83 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	397,0 W
Spänning (nom)	98 V
Spänning (nom)	98 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T46 [T 46 mm]


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	19,6 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	19,6 mg

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	397 kWh
EPREL-registreringsnummer	473378
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
Full EOC	872790092741200
Beskrivning av lokal kod	8346754
Beställningsnummer	928150519227


Materialnummer (12NC)	928150519227
Lokal kod	8346754
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900927412
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900927429

## Måttskiss




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm

## Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

