



MASTER SON APIA Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	40 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	6 600 lm
Coordonnée chromatique X	0,54
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	89,19 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	74,0 W

Tension (nom.)	92 V
Tension (nom.)	92 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	B70

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	12,2 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	12,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473380


MASTER SON APIA Xtra

Données du produit

Nom du produit de la commande	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
Nom de produit complet	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
Code EOC	872790092817400
Code de commande	92817400
Code 12NC	928150719835



Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900928174
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900928181

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm



Données photométriques



Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

MASTER SON APIA Xtra

