



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E40
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	36.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstrom	17.800 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,535
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	115,16 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Bogenlänge O (Nom)	61 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	155,0 W
Spannung (Nom)	104 V
Spannung (Nom)	104 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	15,1 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15 mg

MASTER SON-T PIA Plus

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	155 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473383
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Gesamt-Produktcode	871150019229515
Bestellcode	19229515


Material-Nr. (12NC)	928150909230
Lokaler Bestellcode	1100152
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500192295
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500192721

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

