



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Høykvalitets høytrykk natriumlampe med PIA (Philips Integreert Antenne) teknologi

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	36 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Lysytelse	17 800 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,535
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korreletert fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115,16 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Buelengde O (nom.)	61 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	155,0 W

Spenning (nom.)	104 V
Spenning (nom.)	104 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T46

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	15,1 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	15 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	155 kWh
EPREL-registreringsnummer	473383


MASTER SON-T PIA Plus

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Full EOC	871150019229515
Lokal kodebeskrivelse	3851256
Bestillingskode	928150909230
Materialenr. (12NC)	928150909230


Lokal bestillingskode	3851256
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500192295
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500192721

Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

