



MASTER SON APIA Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	45 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	17 600 lm
Coordonnée chromatique X	0,535
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	113,64 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	154,0 W

Tension (nom.)	97 V
Tension (nom.)	97 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	BD90

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	15,1 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,1 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	154 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473384


MASTER SON APIA Xtra

Données du produit

Nom du produit de la commande	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Code EOC	872790092745000
Code de commande	92745000
Code 12NC	928150919827


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900927450
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900927467

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON APIA Xtra

