



# MASTER SON PIA Plus



## MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile

### Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	36.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Flusso luminoso	16.600 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,535
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,42
Temperatura del colore correlata	2000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	107,79 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	-

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	154,0 W

Tensione (Nom)	100 V
Tensione (Nom)	100 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	SI

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Vetro rivestito
Forma lampadina	BD90

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	15,1 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	15 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	154 kWh
Numero di registrazione EPREL	473387


# MASTER SON PIA Plus

## Dati del prodotto

<b>Nome prodotto ordine</b>	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
<b>Nome completo prodotto</b>	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
<b>Full EOC</b>	871150018228915
<b>Descrizione codice locale</b>	SONPLUS150
<b>Codice d'ordine</b>	18228915


<b>Codice materiale (12NC)</b>	928151409827
<b>Codice locale</b>	SONPLUS150
<b>Numeratore SAP - Quantità per confezione</b>	1
<b>EAN/UPC - Prodotto/scatola</b>	8711500182289
<b>Numeratore - Confezioni per scatola esterna</b>	12
<b>EAN/UPC - Case</b>	8711500182296

## Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

# MASTER SON PIA Plus

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

