



# MASTER SON PIA Plus



## MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

Högtrycksnatriumljuskälla med opaliserad äggformad ytterglob, starkt ljusflöde samt lång och tillförlitlig livslängd

### Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	36 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	16 600 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107,79 lm/W
Färgåtergivningsindex	-

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	154,0 W

Spänning (nom)	100 V
Spänning (nom)	100 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	BD90 [BD 90 mm]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	15,1 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	15 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	154 kWh
EPREL-registreringsnummer	473387


# MASTER SON PIA Plus

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150018228915
Beskrivning av lokal kod	8346245
Beställningsnummer	928151409827
Materialnummer (12NC)	928151409827


Lokal kod	8346245
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500182289
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500182296

## Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

## Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

# MASTER SON PIA Plus

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

