



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Högtrycksnatriumljuskälla med opaliserad äggformad ytterglob, starkt ljusflöde samt lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	29 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	9 600 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	95 lm/W
Färgåtergivningsindex	-

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	101,0 W

Spänning (nom)	100 V
Spänning (nom)	100 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	B75 [B 75 mm]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	16,3 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	16,3 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	101 kWh
EPREL-registreringsnummer	473388


MASTER SON PIA Plus

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150018225815
Beskrivning av lokal kod	8346230
Beställningsnummer	928151608827
Materialnummer (12NC)	928151608827


Lokal kod	8346230
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500182258
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500182265

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	76 mm	186 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

