



SON H

SON H 220W/220 E40 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno opalizzato per il retrofit delle lampade al mercurio ad alta pressione

Warnings and safety

- Per l'uso con alimentatore di controllo progettato per lampade al mercurio ad alta pressione
- Solo per l'uso in ambienti esterni
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E40 [E40]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	26.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,530
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,410
Temperatura del colore correlata	2000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85 lm/W
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	218,0 W
Tensione (Nom)	120 V
Tensione (Nom)	120 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Vetro rivestito
Forma lampadina	BD90 [BD 90 mm]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	28,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	237 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SON H 220W/220 E40 1SL/12
Nome completo prodotto	SON H 220W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150018207415
Descrizione codice locale	SONH220
Codice d'ordine	18207415
Codice materiale (12NC)	928152409830

Codice locale	SONH220
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500182074
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12


EAN/UPC - Case	8711500182081
----------------	---------------

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
SON H 220W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - SON H 220W/220 E40 1SL/12

Durata



Life Expectancy Diagram - SON H 220W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SON H 220W/220 E40 1SL/12

SON H

