



SON



SON 50W/220 E27 1CT/24

Høytrykk natriumdamp Lampe med utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd og innkapslet i en vakumfylt ytterkolbe

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	28 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Lysytelse	3 600 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,540
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,420
Korrelert fargetemperatur (nom)	1900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	68 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	53,0 W
Spenning (nom.)	85 V


Spenning (nom.)	85 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæreform	BF70
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	9,8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	9,8 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	53 kWh
EPREL-registreringsnummer	473392

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	SON 50W/220 E27 1CT/24
Fullstendig produktnavn	SON 50W/220 E27 1CT/24

Full EOC	871150018195430
Lokal kodebeskrivelse	3851221
Bestillingskode	928152908835
Materialenr. (12NC)	928152908835
Lokal bestillingskode	3851221
SAP-teller – antall per pakke	1



EAN/UPC – produkt/boks	8711500181954
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8711500181961

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm



Fotometriske data



Light Distribution Diagram - SON 50W/220 E27 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour - SON 50W/220 E27 1CT/24

Levetid



Life Expectancy Diagram - SON 50W/220 E27 1CT/24

Lumen Maintenance Diagram - SON 50W/220 E27 1CT/24

SON



© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Juli 10 – data kan endres