



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile

Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	36.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Flusso luminoso	30.000 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,535
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,42
Temperatura del colore correlata	2000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	-

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	250,0 W

Tensione (Nom)	96 V
Tensione (Nom)	96 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	SI

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Vetro rivestito
Forma lampadina	BD90

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	15,1 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	15,1 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	250 kWh
Numero di registrazione EPREL	473393


MASTER SON PIA Plus

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Nome completo prodotto	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019344515
Descrizione codice locale	SONPLUS250
Codice d'ordine	19344515


Codice materiale (12NC)	928153309830
Codice locale	SONPLUS250
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500193445
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500193469

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

