



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

Natriumlampe med høyt trykk med opal eggformet ytre pære, høy effekt og lang og pålitelig levetid

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	36 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Lysytelse	30 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,535
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korreletert fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	250,0 W

Spenning (nom.)	96 V
Spenning (nom.)	96 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæreform	BD90

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	15,1 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	15,1 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	250 kWh
EPREL-registreringsnummer	473393


MASTER SON PIA Plus

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019344515
Lokal kodebeskrivelse	3851267
Bestillingskode	928153309830
Materialenr. (12NC)	928153309830


Lokal bestillingskode	3851267
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500193445
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500193469

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

