



MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

Högtrycksnatriumljuskälla med opaliserad äggformad ytterglob, starkt ljusflöde samt lång och tillförlitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	36 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	30 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Färgåtergivningsindex	-

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	250,0 W

Spänning (nom)	96 V
Spänning (nom)	96 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas
Lampform	BD90 [BD 90 mm]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	15,1 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	15,1 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	250 kWh
EPREL-registreringsnummer	473393


MASTER SON PIA Plus

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Fullständigt produktamn	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019344515
Beskrivning av lokal kod	8346250
Beställningsnummer	928153309830


Materialnummer (12NC)	928153309830
Lokal kod	8346250
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500193445
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500193469

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	91 mm	227 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

