



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzare negli apparecchi aperti

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatore di controllo dedicato Philips
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	PG12-1
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Vita utile (Nom)	10.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	825 [CCT of 2500K]
Flusso luminoso	2.500 lm
Designazione colore	Bianco dorato
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,478
Coordinata cromaticità Y (Nom)	0,415
Temperatura del colore correlata	2500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	45,45 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82
Lunghezza arco O (Nom)	16 mm


Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	55,5 W
Tensione (Nom)	90 V
Tensione (Nom)	90 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Soft Glass
Forma lampadina	T31
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	7,6 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	7,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	56 kWh

MASTER SDW-T

Numero di registrazione EPREL	473396
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Nome completo prodotto	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	871150073403715
Descrizione codice locale	SDWT50
Codice d'ordine	73403715


Codice materiale (12NC)	928153909227
Codice locale	SDWT50
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500734037
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500183149

Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Fotometrie





Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

