



# MASTER SDW-T



## MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i åpne armaturer

### Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	PG12-1
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Brukstid (nom.)	10 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	825 [CCT of 2500K]
Lysytelse	2 500 lm
Fargebetegnelse	Gyllen hvit
Kromatisk koordinat X (nom)	0,478
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,415
Korreleret fargetemperatur (nom)	2500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	45,45 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Buelengde O (nom.)	16 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	55,5 W


Spenning (nom.)	90 V
Spenning (nom.)	90 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Mykt glass
Lyspæreform	T31
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	7,6 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	7,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	56 kWh
EPREL-registreringsnummer	473396
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

# MASTER SDW-T

Fullstendig produktnavn	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	871150073403715
Lokal kodebeskrivelse	3851271
Bestillingskode	928153909227
Materialenr. (12NC)	928153909227
Lokal bestillingskode	3851271


SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500734037
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500183149

## Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

