



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i åpne armaturer

Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	PG12-1
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Brukstid (nom.)	10 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	825 [CCT of 2500K]
Lysytelse	5 100 lm
Fargebetegnelse	Gyllen hvit
Kromatisk koordinat X (nom)	0,478
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,415
Korreleret fargetemperatur (nom)	2500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	52,58 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Buelengde O (nom.)	19 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	97,0 W


Spenning (nom.)	97 V
Spenning (nom.)	97 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Hardt glass
Lyspæreform	T31
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	11,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	11,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	97 kWh
EPREL-registreringsnummer	473397
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Fullstendig produktnavn	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	871150073404415
Lokal kodebeskrivelse	3851272
Bestillingskode	928154109227
Materialenr. (12NC)	928154109227
Lokal bestillingskode	3851272


SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500734044
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500831163

Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

