



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico racchiuso all'interno di un bulbo in vetro.

Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	20.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Temperatura del colore correlata	2000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	130 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Lunghezza arco O (Nom)	153 mm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	960,0 W
Tensione (Nom)	100 V
Tensione (Nom)	100 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T65

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	23 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	1056 kWh


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SON-T 1000W E40 1SL/4
Nome completo prodotto	SON-T 1000W E40 1SL/4
Full EOC	871150018412245
Descrizione codice locale	SONT1000
Codice d'ordine	18412245
Codice materiale (12NC)	928154509228
Codice locale	SONT1000

SON-T

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500184122
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4



EAN/UPC - Case	8711500184139
----------------	---------------

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



Fotometrie



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Durata



Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

SON-T

