



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Høytrykk natriumdamplyse med utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd og innkapslet i vakumfylt ytterkolbe

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	20 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Korreleret fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	130 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Buelengde O (nom.)	153 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	960,0 W
Spenning (nom.)	100 V
Spenning (nom.)	100 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T65

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	23 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	1056 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	SON-T 1000W E40 1SL/4
Fullstendig produktnavn	SON-T 1000W E40 1SL/4
Full EOC	871150018412245
Lokal kodebeskrivelse	3851255
Bestillingskode	928154509228
Materialenr. (12NC)	928154509228
Lokal bestillingskode	3851255

SON-T

SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500184122
SAP-teller – pakker per utvendige	4




EAN/UPC – boks	8711500184139
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



Fotometriske data



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Levetid



Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

