



# SON-T

## SON-T 1000W E40 1SL/4

Högtrycksnatriumlampa med klar rörformad ytterglob

### Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	20 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	130 lm/W
Färgåtergivningindex	-
Båglängd O (Nom)	153 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	960,0 W
Spänning (nom)	100 V
Spänning (nom)	100 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T65 [T 65 mm]


Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	23 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	1056 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SON-T 1000W E40 1SL/4
Fullständigt produktnamn	SON-T 1000W E40 1SL/4
Full EOC	871150018412245
Beskrivning av lokal kod	8346780
Beställningsnummer	928154509228
Materialnummer (12NC)	928154509228
Lokal kod	8346780
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500184122
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8711500184139




# SON-T

## Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

