



# MASTER CityWhite CDO-ET Plus

## MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

Keramisk damplampe med opal eggformet ytre pære; gir et behagelig hvitt lys til utendørsbelysning

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Varmoppstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	27 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	828 [CCT of 2800K]
Lysytelse	7 030 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,447
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,4
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	99 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	84

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	71,0 W
Spenning (nom.)	83 V
Spenning (nom.)	83 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass

# MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Lyspæreform	B70
-------------	-----

## Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	7,8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	7,8 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	71 kWh
EPREL-registreringsnummer	473398

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
Fullstendig produktnavn	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27


Full EOC	871829115875200
Lokal kodebeskrivelse	3815236
Bestillingskode	928154708835
Materialenr. (12NC)	928154708835
Lokal bestillingskode	3815236
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291158752
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8718291158769

## Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 mm	156 mm

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

# MASTER CityWhite CDO-ET Plus

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

