



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

Keramisk damplampe med opal eggformet ytre pære; gir et behagelig hvitt lys til utendørsbelysning

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Varmoppstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	27 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	828 [CCT of 2800K]
Lysytelse	9 400 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,447
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,4
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K


Lysutbytte (vurdert) (Nom)	99 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	87
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	95,0 W
Spenning (nom.)	90 V
Spenning (nom.)	90 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Lyspæreform	B75
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	12 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	11,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	95 kWh
EPREL-registreringsnummer	473399
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40
Fullstendig produktnavn	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40


Full EOC	871829115877600
Lokal kodebeskrivelse	3815237
Bestillingskode	928154808835
Materialenr. (12NC)	928154808835
Lokal bestillingskode	3815237
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291158776
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291158783

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	76 mm	186 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

