



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Keramisk damp Lampe med opal eggformet ytre pære; gir et behagelig hvitt lys til utendørsbelysning

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Varmoppstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
Sokkelbase	E40		108 lm/W
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	85
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	27 000 time(r)	Effektforbruk	143,0 W
Teknisk belysning		Spenning (nom.)	89 V
Fargekode	828 [CCT of 2800K]	Spenning (nom.)	89 V
Lysytelse	15 400 lm	Kontroller og dimming	
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Kan dimmes	Ja
Kromatisk koordinat X (nom)	0,447	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,4	Lyspæreoverflate	Belagt glass
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K		

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Lyspæreform	BD90
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	15,8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	15,8 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	143 kWh
EPREL-registreringsnummer	473400
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
Fullstendig produktnavn	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40



Full EOC	871829115881300
Lokal kodebeskrivelse	3815238
Bestillingskode	928154908835
Materialenr. (12NC)	928154908835
Lokal bestillingskode	3815238
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291158813
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291158820

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm

Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

