



# MASTER SON-T PIA Plus

## MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile

### Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Tensione (Nom)	
Attacco	E40	110 V	
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Controlli e dimmerazione	
Vita al 50% di guasti (Nom)	30.000 ore	Dimmerabile	No
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]	Finitura lampadina	Trasparente
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,530	Forma lampadina	T46
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,428	Approvazione e applicazione	
Temperatura del colore correlata	2000 K	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	18,9 mg
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	149 lm/W	Consumo energetico kWh/1000 h	663 kWh
Lunghezza arco O (Nom)	126 mm	Dati del prodotto	
Funzionamento e parte elettrica		Nome prodotto ordine	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Consumo energetico	603 W		
Tensione (Nom)	110 V		

# MASTER SON-T PIA Plus

Nome completo prodotto	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019742915
Descrizione codice locale	SONTPLUS600
Codice d'ordine	19742915
Codice materiale (12NC)	928158409227
Codice locale	SONTPLUS600


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500197429
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500197436

## Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174,2 mm	279 mm

## Fotometrie





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



# MASTER SON-T PIA Plus

## Durata



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

