



MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Høykvalitets høytrykk natriumlampe med PIA (Philips Integreert Antenne) teknologi

Warnings and safety

- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	30 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	220 [CCT of 2000K]
Kromatisk koordinat X (nom)	0,530
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,428
Korrelet fargetemperatur (nom)	2000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	149 lm/W
Buelengde O (nom.)	126 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	603 W
Spenning (nom.)	110 V
Spenning (nom.)	110 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T46

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	18,9 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	663 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Fullstendig produktnavn	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019742915
Lokal kodebeskrivelse	3851259
Bestillingskode	928158409227
Materialenr. (12NC)	928158409227

MASTER SON-T PIA Plus

Lokal bestillingskode	3851259
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500197429
SAP-teller – pakker per utvendige	12




EAN/UPC – boks	8711500197436
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174,2 mm	279 mm



Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Levetid





Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

