



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i små, åpne armaturer designet for MASTERColour CDM-T lamper

Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Sokkelbase | GX12-1 |
| Driftsposisjon | UNIVERSAL [Alle eller universal (U)] |
| Referanse for fluksmåling | Sphere |
| Levetid til 50 % lystap (nom.) | 10 000 time(r) |

| Teknisk belysning | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fargekode | 825 [CCT of 2500K] |
| Lysytelse | 5 300 lm |
| Fargebetegnelse | Gyllen hvit |
| Kromatisk koordinat X (nom) | 0,478 |
| Kromatisk koordinat Y (nom) | 0,415 |
| Korreletert fargetemperatur (nom) | 2500 K |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 52 lm/W |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 82 |
| Buelengde O (nom.) | 18 mm |

| Drift og elektronikk | |
|----------------------|---------|
| Effektforbruk | 102,0 W |
| Spenning (nom.) | 91 V |
| Spenning (nom.) | 91 V |

| Kontroller og dimming | |
|-----------------------|-----|
| Kan dimmes | Nei |

| Mekanikk og innfatning | |
|------------------------|-------|
| Lyspæreoverflate | Matt |
| Lyspæremateriale | Glass |
| Lyspæreform | T19 |


| Godkjenning og bruksområde | |
|------------------------------------|---------|
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.) | 15,2 mg |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 15,2 mg |

MASTER SDW-TG Mini

| | |
|---------------------------|--|
| Energiforbruk kWh/1000 t | 102 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 473402 |
| Produktdata | |
| Produktavn for bestilling | MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 |
| Fullstendig produktavn | MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 |
| Full EOC | 871150020233815 |
| Lokal kodebeskrivelse | 3835203 |
| Bestillingskode | 928158905131 |


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC) | 928158905131 |
| Lokal bestillingskode | 3835203 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8711500202338 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 12 |
| EAN/UPC – boks | 8711500202345 |

Målskisse



| Product | D (max) | D | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 20 mm | 0,75 in | 18 mm | 54,5 mm | 57,5 mm | 56 mm | 110 mm |



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

