



MASTER Agro

MASTER GreenPower 600W 400V E40

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente, rendement optimisé et constant de la lampe horticole

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Coordonnée chromatique X	0,526
Coordonnée chromatique Y	0,420
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	142 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	30
Longueur d'arc O (nom.)	102 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	602,5 W
Tension (nom.)	190 V
Tension (nom.)	190 V


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T46

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	42,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	663 kWh




Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER GreenPower 600W 400V E40
Nom de produit complet	MASTER GreenPower 600W 400V E40
Code EOC	871829123296400
Code de commande	23296400
Code 12NC	928159209214
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291548386
Conditionnement par carton	54

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower 600W 400V E40	47 mm	102 mm	164 mm	279 mm	205 mm



Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower 600W 400V E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower 600W 400V E40

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower 600W 400V E40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower 600W 400V E40

