



MASTER SDW-TG Mini



MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i små, åpne armaturer designet for MASTERColour CDM-T lamper

Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX12-1
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	825 [CCT of 2500K]
Lysytelse	2 400 lm
Fargebetegnelse	Gyllen hvit
Kromatisk koordinat X (nom)	0,478
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,415
Korreletert fargetemperatur (nom)	2500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	44 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	81
Buelengde O (nom.)	14 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	54,0 W
Spenning (nom.)	85 V
Spenning (nom.)	85 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	T19


Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	5,7 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,7 mg

MASTER SDW-TG Mini

Energiforbruk kWh/1000 t	54 kWh
EPREL-registreringsnummer	473250
Produktdata	
Produktavn for bestilling	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12
Fullstendig produktavn	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12
Full EOC	871150020323615
Lokal kodebeskrivelse	3835279
Bestillingskode	928159905131


Materialenr. (12NC)	928159905131
Lokal bestillingskode	3835279
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500203236
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500203243

Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12

