



# MASTER SDW-TG Mini



## MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Högeffektiva urladdningslampor med varmt ljus för små öppna armaturer utformade för MASTERColour CDM-T-ljuskällorna.

### Varning och Säkerhet

- Endast för användning tillsammans särskilda Philips-driftdon
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GX12-1
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	825 [CCT of 2500K]
Ljusflöde	2 400 lm
Färgbeteckning	Gyllene vit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,415
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	44 lm/W
Färgåtergivningindex	81
Båglängd O (Nom)	14 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	54,0 W
Spänning (nom)	85 V
Spänning (nom)	85 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	T19 [T 19 mm]


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	5,7 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,7 mg

# MASTER SDW-TG Mini

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	54 kWh
EPREL-registreringsnummer	473250
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Full EOC	871150020323615
Beskrivning av lokal kod	8346791
Beställningsnummer	928159905131


Materialnummer (12NC)	928159905131
Lokal kod	8346791
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500203236
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500203243

## Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm



## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

# MASTER SDW-TG Mini

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

