



# MSR (Kaltwiederzündung)

## MSR 1200/2 1CT/3

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G22
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	800 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom	104.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	302
Farbkoordinate Y (nom.)	320
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	87 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	85
Bogenlänge O (Nom)	10,0 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	1.200 W

Lampenstrom (Nom)	13,8 A
-------------------	--------


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR 1200/2.1CT/3
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 1200/2 1CT/3
Gesamt-Produktcode	872790091133600
Bestellcode	91133600
Material-Nr. (12NC)	928171805114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900911336
Zähler – Pakete pro Außenkarton	3
EAN Umverpackung	8727900911343


# MSR (Kaltwiederzündung)

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

