



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	PGJX50
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom (min.)	162.000 lm
Lichtstrom	180.000 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	321
Farbkoordinate Y (nom.)	332
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	6050 K
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Bogenlänge O (Nom.)	8,0 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	2.000 W
Lampenstrom (Nom)	15,2 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8
Gesamt-Produktcode	872790091949300
Bestellcode	91949300
Material-Nr. (12NC)	928176905114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900919493
Zähler – Pakete pro Außenkarton	8

# MSR Gold™ FastFit

EAN Umverpackung

8727900919509

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

