



MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold™ MiniFastFit . Diese hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|-------------------------------------|---|
| Socket | PGJX28 |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 750 Stunde(n) |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|-----------|
| Farbcode | 2 |
| Lichtstrom | 22.700 lm |
| Farbkoordinate X (Nom) | 288 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 306 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 9300 K |
| Bemessungslichtausbeute (min.) | 64 lm/W |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 75 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 78 |
| Bogenlänge O (Nom) | 5,0 mm |


| Betrieb und Elektrik | |
|----------------------|--------|
| Energieverbrauch | 300 W |
| Lampenstrom (Nom) | 3,75 A |

| Lichtregelung und Dimmen | |
|--------------------------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Produktdaten | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Bestell-Produktname | MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4 |
| Gesamt-Produktcode | 87182912211100 |
| Bestellcode | 22111100 |
| Material-Nr. (12NC) | 928177105115 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718291221111 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 4 |
| EAN Umverpackung | 8718291221128 |

MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|-------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4 | 23 mm | 5,0 mm | 65,8 mm | 67,8 mm | 66,8 mm | 126 mm |

