



# MSR GOLD

## MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

FastFit est également disponible en version MSD Gold<sup>TM</sup>, Ceramic ST et halogène.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	PGJX28
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	2
Flux lumineux	22 700 lm
Coordonnée chromatique X	288
Coordonnée chromatique Y	306
Température de couleur corrélée (nom.)	9300 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	64 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	75 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	78
Longueur d'arc O (nom.)	5,0 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	300 W

Courant lampe (nom.)	3,75 A
----------------------	--------


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4
Nom de produit complet	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
Code EOC	87182912211100
Code de commande	22111100
Code 12NC	928177105115
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291221111
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291221128

## MSR GOLD

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

