



# MASTERCOLOUR CDM-Tm Elite Mini



## MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Gebruik voor 50 W alleen elektronische VSA's van Philips
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                     | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Lampvoet                                | GU6.5                               | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K  |
| Gebruiksstand                           | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] | Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 90 lm/W |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere                              | Kleurweergave-index (CRI)            | 84      |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 20.000 hr                           | Booglengte O (nom.)                  | 3,4 mm  |
| Gegevens lichttechniek                  |                                     | Bedrijfs- en elektrische gegevens    |         |
| Kleurcode                               | 830 [CCT of 3000K]                  | Energieverbruik                      | 20,1 W  |
| Lichtstroom                             | 1.800 lm                            | Spanning (nom.)                      | 95 V    |
| Kleuraanduiding                         | Warmwit (WW)                        | Spanning (nom.)                      | 95 V    |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,434                               |                                      |         |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,398                               |                                      |         |

# MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

## Dimbaarheid en regelsystemen

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|               |        |
|---------------|--------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm      | T-4    |


## Keurmerken en classificaties

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel      | G      |
| Kwikinhoud (Hg) (max.)        | 3,5 mg |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)        | 3,5 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 21 kWh |
| EPREL-registratienummer       | 473256 |

## Productgegevens




|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT |
| Volledige productnaam            | MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT |
| Full EOC                         | 872790089083900                        |
| Bestelcode                       | 8727900890839                          |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928183505130                           |
| Lokale code                      | CDMTM20WGU65                           |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                      |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8727900890839                          |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                     |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900890846                          |

## Maatschets



| Product                                   | D (max) | D      | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|-------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|
| MC CDM-Tm Elite Mini<br>20W/830 GU6.5 1CT | 13,3 mm | 0,5 in | 3,4 mm | 28 mm   | 32 mm   | 30 mm | 56,7 mm |

## Fotometrische gegevens





Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

# MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

