



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Bogenlänge O (Nom)	
Sockel	PGJX28		3,5 mm
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)	Energieverbrauch	575 W
		Lampenstrom (Nom)	10,2 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	2	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	36.800 lm	Produktdaten	
Farbkoordinate X (Nom)	296	Bestell-Produktname	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Farbkoordinate Y (nom.)	315	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7500 K	Gesamt-Produktcode	871829122109800
Nennlichtausbeute (nom.)	64 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	70		

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Bestellcode	22109800
Material-Nr. (12NC)	928184005115
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291221098


Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718291221104

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold	23,2	3,5	55 mm	57 mm	56	112 mm	36,5	36	35,3
575/2	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

### Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

