



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™ MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien levert de nieuwste aanvulling op de reeks, de Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit, een zuiver, wit licht (5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lichtstroom	36.800 lm
Lampvoet	PGJX28	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	296
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	315
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 hr	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	7500 K
Gegevens lichttechniek		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	64 lm/W
Kleurcode	2	Kleurweergave-index (CRI)	70

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Booglangte O (nom.)	3,5 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	575 W
Lampstroom (nom.)	10,2 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4


Volledige productnaam	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Full EOC	871829122109800
Bestelcode	8718291221098
Materiaalnr. (12NC)	928184005115
Lokale code	MSR575/2MINIFF
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291221098
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291221104

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

