



# MASTERColour CDM-T Elite



## MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

### Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico. Per le lampade da 35 W e 70 W è possibile utilizzare anche alimentatori elettromagnetici.
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura del colore correlata	
Attacco	G12		3000 K
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	98 lm/W
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Vita al 50% di guasti (Nom)	20.000 ore	Lunghezza arco O (Nom)	4,8 mm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	930 [CCT of 3000K]	Consumo energetico	39,1 W
Flusso luminoso	4.050 lm	Tensione (Nom)	85 V
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tensione (Nom)	85 V
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434		
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398		

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

## Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T19

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	4,7 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	40 kWh
Numero di registrazione EPREL	473258

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
----------------------	--


Nome completo prodotto	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
Full EOC	872790091137400
Descrizione codice locale	ELITET35930
Codice d'ordine	91137400
Codice materiale (12NC)	928185205131
Codice locale	ELITET35930
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900911374
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8727900911381

## Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Fotometrie





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

