



MASTERCcolour CDM-TC Elite

MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

Kompakt, ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutet armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G8.5
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	20 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	7 800 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107 lm/W

Färgåtergivningsindex	90
Båglängd O (Nom)	7,15 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	73,2 W
Spänning (nom)	85 V
Spänning (nom)	85 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

MASTERC colour CDM-TC Elite

Lampform	T14 [T 14 mm]
----------	---------------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	6,6 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	6,6 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473265

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12



Full EOC	872790091153400
Beskrivning av lokal kod	8348273
Beställningsnummer	928189505131
Materialnummer (12NC)	928189505131
Lokal kod	8348273
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900911534
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900911541

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

